



Celestron | Transporttasche Origin

199,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in 3-7 Tage

Art.-Nr. (SKU)

94031

Gepolsterte Tasche für Teleskope.

BESCHREIBUNG

Celestron gepolsterte Transporttasche Origin

- **Schützen Sie Ihr Celestron Origin:** Diese elegante Tasche für das Teleskoprohr Origin 6" RASA bietet optimalen Schutz und Portabilität.
- **Drei-lagige, strapazierfähige Konstruktion:** Maßgeschneidert für Celestron Origin, verfügt diese Tasche über eine ultra-durable und wasserabweisende Außenhülle aus 900 Denier, eine 1,5 Zoll dicke EPE-Schaumstoffpolsterung und ein ultraweiches Innenfutter.
- **Einfaches Laden und Entladen:** Mehrere Reißverschlüsse ermöglichen sofortigen Zugang zum Rohr, was das Montieren und Demontieren des Origin erleichtert und beschleunigt.
- **Zwei Transportoptionen:** Verwenden Sie die genähten Griffe oder den gepolsterten, verstellbaren Schultergurt.

Verbessern Sie Ihr Celestron Origin-Erlebnis mit einer maßgeschneiderten Transporttasche, die unvergleichliche Bequemlichkeit, Schutz und Stil bietet. Diese gepolsterte Tasche ist die ideale Aufbewahrungslösung, damit Sie Ihr Origin mit Vertrauen transportieren können, wohin auch immer Ihre astronomischen Abenteuer Sie führen. Seien Sie beruhigt, dass Ihr Origin sicher und geschützt für die Lagerung und den Transport ist.

Ultra-durable Materialien

Die gepolsterte Tasche für das Celestron Origin-Teleskop besteht aus drei Schichten. Der Außenstoff besteht aus 900 Denier Polyester, das aus 900 gewebten Fäden in Korbform besteht und behandelt wurde, um es vor Witterungseinflüssen und Kratzern zu schützen. Die Wände der Tasche sind mit robustem 1,5" EPE-Schaumstoff ausgekleidet, der einen Schutzpolster für das Celestron Origin-Rohr bietet. Innen finden Sie einen weichen PVC-Polyesterstoff, um die Oberflächen des Rohrs zu schützen.

Praktische Lager- und Transportoptionen

Laden oder entladen Sie Ihr Celestron Origin-Rohr mühelos dank unseres benutzerfreundlichen Designs. Stellen Sie einfach die Tasche aufrecht, öffnen Sie den runden Reißverschluss am Ende der Tasche und schieben Sie das Rohr hinein. Sie können die Tasche auch auf eine flache Oberfläche legen und den runden Reißverschluss sowie den durchgehenden Reißverschluss der Tasche öffnen, um vollen Zugang zu erhalten. In beiden Fällen dauert das Einrichten und Verstauen des Origin nur wenige Sekunden.

Wenn es Zeit ist zu gehen, können Sie Ihre Origin-Tasche mit zwei genähten Griffen für einen bequemen und sicheren Halt tragen. Sie können auch den gepolsterten Clip-Schultergurt anbringen, um die Hände frei zu haben. Der verstellbare Gurt ermöglicht es Ihnen, die Länge des Gurtes anzupassen, damit er perfekt zu Ihrer Schulter passt.

Kompatibel

- Optisches Rohr Origin